



## Șurubelniță lată, cu mâner SwissGrip din 2 componente ESD, Lățimea tije: b: 2,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	660050 2,5
GTIN	7610733256075
Clasa articolului	63E

### Descriere

#### Execuție:

**Mâner de forță SwissGrip** cu înveliș din elastomer dermofil și cu miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistent la șoc. Momentele de rotație pot fi transmise chiar și cu mâinile umede și uleioase. **Lamă** din aliaj special PB Swiss Tools, cu duritate maximă și cu rezistență deosebită. Suprafață nichelată și cromată. Vârf negru. Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație. Mânerul sculei din plastic conductiv, **recomandat pentru ESD**.

#### Avantaj:

- **Vârfuri plan paralele în trepte cu contact de suprafață în loc de contact pe linie, pentru o transmitere mai bună a momentului de rotație.**
- **Fără efect cam-out.**
- **Vârfuri perfect adaptate la fantele standardizate și nestandardizate de șurub.**
- **Rotunjirea netedă, fără bavuri a mânerului previne frecarea de palmă.**
- **Forma sferică ergonomică cu suprafață aderentă care nu dăunează pielii garantează lucrul fără efort și momente de rotație solicitante.**
- **Protecție împotriva rulării.**
- **Marcare cu simbol de antrenare și mărime.**

#### Aplicație:

Pentru lucrări de reparare și montaj, pentru slăbirea șuruburilor fixate etc.

### Descriere tehnică

Tipul vârfului	0
Lungimea lamei	80 mm

Lățimea tijei b	2,5 mm
Hexagon de antrenare	nu
Lamă continuă	nu
Vârful tijei	negru
Lungimea totală	160 mm
Grosime vârf a	0,4 mm
Serie	SwissGrip ESD
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Profil de antrenare	șurubelniță lată
Model de coadă	rotund
Calotă de lovire	nu
Material	Aliaj special PB Swiss Tools
Suprafață	nichelat și cromat
Tip produs	Șurubelnițe