



**Rolă economică din pânză abrazivă (A) maro KK 114 F, 100 mm × 50 m,
Granulație: 180**



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 557840 180 |
| GTIN | 4018875205761 |
| Clasa articolului | 56V |

Descriere

Execuție:

Țesătură deasă de bumbac uniform acoperită cu **corindon normal (A)** cu liant de rășină sintetică. Granulație cu aderență foarte bună, putere de șlefuire înaltă și durabilitate ridicată.

Lungime 50 m, ambalaj cu lamă de rupere.

Tip **VSM KK 114 F**: Țesătură **maro, pentru solicitare extrem de mare. Deosebit de maleabil, rezistent la ulei și petrol**, poate fi rupt drept în lungime, cu muchii curate, fără a se destrăma. Ambalaj **fără lamă de rupere.**

Aplicație:

Pentru șlefuirea manuală a metalului, dar și pentru toate celelalte materiale.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Grad de finețe | fin |
| Granulație | 180 |
| Material abraziv | Corindon normal (A) |
| Prescurtare pentru material abraziv | A |
| Lățimea rolelor economice | 100 mm |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Lungimea rolelor economice | 50 m |
| Caracteristici nume produs | 100 mm × 50 m |
| Tip produs | Pânză abrazivă |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 67 HRC | indicat în anumite condiții | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | indicat în anumite condiții | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Lăcuit | indicat în anumite condiții | | |
| Uni | recomandat | | |
| Uscat | recomandat | | |