

**Căști de protecție auditivă Peltor™ WorkTunes™ Pro****Date comandă**

Numărul de comandă	097788
GTIN	4054596123298
Clasa articolului	04A

Descriere**Execuție:**

Căști de protecție auditivă **cu radio FM integrat**. Antenă încorporată, **căutarea digitală rapidă a stațiilor și 5 memorii pentru stații** asigură flexibilitate și operare simplă. Prin apăsarea tastelor de operare și Audio-Feedback (frecvență), se poate regla stația fără a scoate casca de protecție auditivă. Astfel, protecția auditivă se menține permanent. Cu un jack de 3,5 mm se poate conecta un **MP3-Player resp. smartphone**. Conexiunea prin jack se recomandă pentru redarea fișierelor audio, dar numai în anumite condiții pentru apeluri telefonice. Decuplare automată după 4 ore fără acționarea tastelor, pentru economie de energie. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).

Combinatie între protecție auditivă și căști audio.

Aplicație:

Medii industriale zgomotoase

Standard:

EN 352-1; EN 352-8

Livrare:

Inclusiv 2 baterii AA (alcalin-mangan) 081556 LR6.

Notă:

Seturi pentru igienă la Cod 097767 Ref. HY220.

Valoarea SNR (capacitate de izolare): 32 dB(A)

Durată de funcționare (Autonomie acumulatori): 40 h

Greutate: 352 g

Descriere tehnică

Valoarea SNR (capacitate de izolare)	32 dB(A)
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	40 h
Serie	Peltor™ WorkTunes™ Pro
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081556 LR6
Număr de baterii incluse	2
Greutate	352 g
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	EN 352-1
Standard	EN 352-8
Tip produs	Căști de protecție auditivă

Accesorii

Set pentru igienă Tip HY220	097767 HY220
Cutie de păstrare	096920
Indicator de zgomot NI100	097305
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081556 LR6