

HOLEX**Curățitor abraziv universal, 80×50×20 mm, Tip: F****Date comandă**

Numărul de comandă	557660 F
GTIN	4045197241771
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Corp abraziv flexibil pentru șlefuire manuală, granulație legată elastic (durabilitate mare, posibilitate de consumare completă). Datorită liantului poros corpul de șlefuit nu se înfundă niciodată. Recomandat pentru șlefuirea umedă sau uscată. Rezistent la apă și la ulei.

Versiunea economică cu corindon (A).

Aplicație:

Universală pentru **curățarea, lustruirea, netezirea, mătuirea și șlefuirea tuturor materialelor.**

Notă:

Apa, parafina, pasta de lustruire sau alți agenți asemănători **sporesc eficacitatea.**

Descriere tehnică

Grad de finețe	fin
Lățime	50 mm
Înălțime	20 mm
Lungime	80 mm
Caracteristici nume produs	80×50×20 mm

Tip produs

Butuc de șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	indicat în anumite condiții		
Piatră	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		