

HEDI

Lampă de lucru cu LED și acumulator, Putere: 35W



Date comandă

Numărul de comandă	081264 35
GTIN	4003644019977
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Execuție fără umbre și antireflexie cu dispersie mare a luminii.

Lampă de lucru robustă cu părți laterale cauciucate și cinci unghiuri de înclinare în funcție de poziționare (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Mâner integrat, comutator pornit / oprit pe partea posterioară. Aprobata pentru utilizare constantă, precum și pe șantier de construcții și montaj conform BGI 608.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Zonă ATEX	nu există
Clasă de protecție IP	IP 54
Alimentare cu energie	Cu acumulator
Durata de iluminare	4,5 h

Număr de acumulatori incluse	1
Flux luminos	3850 lm
Lungimea totală	273 mm
Lățimea totală	256 mm
Înălțimea totală	163 mm
Flux luminos treapta 2	1650 lm
Tip produs	Lampă de lucru