

**Mitutoyo****Sistem de măsură liniar, Lungime măsurată efectivă L<sub>0</sub>: 400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	499240 400
GTIN	4946368854199
Clasa articolului	44D

**Descriere****Execuție:**

- **Cu sistem de măsurare Absolut.**
- **După pornire se afișează poziția actuală, astfel se sare peste etapa de încărcare / poziționare a punctelor de referință, care necesită mult timp.**
- **Montare și instalare ușoară.**

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Pentru înregistrarea și poziționarea precisă la reglajul axial; de ex. la freze, strunguri, instrumente de măsurare sau mese de poziționare, etc. Sunt recomandate și pentru adaptarea afișajului digital pe mașinile-unelte.

**Notă:**

**Poate fi utilizat numai împreună cu modulul de afișare Cod 499356.**

**Descriere tehnică**

Lungime măsurată efectivă L <sub>0</sub>	400 mm
Cursă maximă cap micrometric L <sub>1</sub>	430 mm
Lățime	22 mm
Lungimea cablului	3,4 m

Precizie de măsurare (20°)	7 μm
Distanță centre găuri L <sub>2</sub>	568 mm
Lungimea totală L <sub>3</sub>	588 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Sistem de măsură liniar

---

## Accesorii

Modul de afișare digital Număr de axe afișate 3	499356 3
Modul de afișare digital Număr de axe afișate 2	499356 2