

**Mitutoyo****Riglă de măsurare liniară IP66 orizontal, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 499401 200    |
| GTIN               | 4946368441948 |
| Clasa articolului  | 44A           |

**Descriere****Execuție:**

Șubler încorporat cu sistem de măsurare electromagnetic, inductiv. **Montare orizontală.** Cu **sistem electronic Absolut** și cifre de afișaj mari, ușor lizibile. Reglare unică în poziția zero, care rămâne punctul zero absolut până la următorul schimb de baterie (aprox. 1,5 ani). Precizie de măsurare ridicată chiar și la viteză de deplasare maximală. Funcție ZERO / ABS – aducere la zero și comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută.

**Funcționare:**

IP66: Protecție la jet puternic de apă și la inundație pasageră și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Recomandat pentru sarcini de măsurare și poziționare la mașini-unelte, dispozitive, etc.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 497085.

**Descriere tehnică**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Greutate                             | 430 g          |
| Calibrarea                           | Preț la cerere |
| Lungime șină măsurare L <sub>1</sub> | 287 mm         |
| Domeniu de măsurare                  | 0 - 200 mm     |
| Citire                               | 0,01 mm        |
| Lungimea totală L <sub>2</sub>       | 311 mm         |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Eroare de toleranță                       | 0,03 mm                        |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute | 081560 357                     |
| Număr de baterii incluse                  | 1                              |
| Clasă de protecție IP                     | IP 66                          |
| Alimentare cu energie                     | Cu baterii                     |
| Standard                                  | Normă de fabricație            |
| Interfață                                 | Interfață Digimatic            |
| Asigurare valoare măsurată                | Reglare unică a punctului zero |
| Tehnică de măsurare                       | digital                        |
| Tip produs                                | Riglă de măsurare liniară      |

## Servicii

|   |            |
|---|------------|
| Calibrare<br>Subler universal Domeniu de măsurare maxim<br>600 mm | 021400 600 |
|---|------------|

## Accesorii

|   |             |
|---|-------------|
| Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip       | 498965      |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2     | 497085 D2   |
| Emițător Tip S11E                                   | 498966 S11E |
| Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498975      |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2   | 497085 USB2 |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1     | 497085 D1   |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357  | 081560 357  |