



Endoscop video fără sondă



Date comandă

Numărul de comandă	492924
GTIN	4045197565402
Clasa articolului	42L

Descriere

Execuție:

Unitate de bază 3,5 inch ecran LCD. Mod zoom (1,5x), captare fotografii și video, se pot stoca pe cardul de memorie SD. Ieșiri USB și AV pentru transmiterea de date. Acumulator Li-Ion integrat, reîncărcabil (3,7 V).

Livrare:

Geantă robustă de transport, etanșă la apă și praf. Card de memorie SD, alimentator (AC 100 – 240 V / 50 – 60 Hz) Cod 492958, cablu de date USB, cablu AV, set de curățare, acumulator Li-Ion Cod 492926.

Fără sondă.

Descriere tehnică

Claritate focalizată în adâncime	16 – 60 mm
Înălțime	38 mm
Lățime	118 mm
Rezoluție ecran	320x240 px
Greutate	0,385 kg

Lungime	207 mm
Format de înregistrare	JPEG / AVI (30 fps)
Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 50 °C
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Endoscop

Accesorii

Acumulator litiu-ion	492926
Adaptor de rețea pentru endoscop	492958
Sondă de endoscop, flexibilă Lungime sondă 2000 mm	492938 2000