



Șubler cu ceas Set de 3 piese



Date comandă

Numărul de comandă	405509
GTIN	4067263132707
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Gradație cromată mat. Cu protecție antișoc și cremalieră protejată. Ceas de precizie cu cadran gradat rotativ cu șurub de fixare.

Citire de 1 mm pe riglă, 2/100 mm pe cadranul ceasului.

Livrare:

3 x șublere cu ceas cod 412416 măr. 150/02.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,03 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Rotația acului indicator	2 mm
Citire (cadran ceas)	0,02 mm
Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Standard	DIN 862
Tijă de adâncime	plat
Tehnică de măsurare	analogic

Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere cu ceas

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021000 3X200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021010 3X200

Accesorii

Șubler cu ceas Tip 150/02	412416 150/02
---------------------------	---------------