

HOLEX**Endoscop de inspecție cu sondă semirigidă, Ø 8,5 mm, Lungime sondă: 1000 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492930 1000
GTIN	4045197511829
Clasa articolului	42L

Descriere**Execuție:**

Aparat de bază cu ecran LCD 2,4 inch și sondă semirigidă, lungă de 1 m (Ø 8,5 mm, direcția de privire 0°). Cap de sondă robust, etanș la apă (IP67) din oțel aliat inoxidabil cu 6 LED-uri albe cu intensități variabile. Mod zoom (1,5×), corecție automată anti-reflexie pe suprafețe metalice (AGC), tip oglindă (Mirror). Ieșire AV pentru transmitere către ecran.

Livrare:

Inclusiv 1× sondă Cod 492936 Ref. 1000 (IP67), geantă de transport, oglindă înșurubabilă pentru sondă (la 90°), magnet, cârlig și 4 baterii Cod 081551 Ref. LR6.

Rezoluția camerei: 320×240 px

Rezoluție ecran: 320×240 px

Claritate focalizată în adâncime: 16 – 60 mm

Temperatură de regim (de funcționare): 0 - 50 °C

Greutate: 0,43 kg

Descriere tehnică

Claritate focalizată în adâncime	16 – 60 mm
----------------------------------	------------

Rezoluție ecran	320×240 px
Lățime	94 mm
Lungime	210 mm
Greutate	0,43 kg
Înălțime	58 mm
Lungime sondă	1000 mm
Rezoluția camerei	320×240 px
Temperatură de regim (de funcționare)	0 - 50 °C
Număr de baterii incluse	4
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 LR6
Alimentare cu energie	Cu baterii
Ø sondei	8,5 mm
Tip produs	Endoscop video

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Sondă de endoscop, semirigidă Lungime sondă 1000 mm	492936 1000
Sondă de endoscop, semirigidă Lungime sondă 1000 mm	492934 1000
Sondă de endoscop, flexibilă Lungime sondă 2000 mm	492938 2000
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081556 LR6