

Mitutoyo**Proiector de profiluri PV-5110 cu obiectiv****Date comandă**

Numărul de comandă	493535
GTIN	4946368669953
Clasa articolului	44C

Descriere**Execuție:**

Proiector de profiluri pentru examinare exactă cu lumină directă și lumină incidentă a pieselor de mari dimensiuni. **Aparat vertical robust** pentru utilizare generală în fabricație și în verificare.

- **Obiectiv standard 10x. Obiective de 5x, 20x, 50x și 100x la cerere. Distorsiuni maxime ale obiectivelor 0,2 %.**
- **Ecran rotativ cu -Ø real de 508 mm.**
- **Afișaj LED digital integrat pentru măsurarea unghiurilor, posibilitate de comutare grade/zecimale.**
- **Sistem de iluminare telecentric pentru iluminarea uniformă a câmpului și măsurători exacte.**
- **Masă pentru măsurare masivă cu coordonate 380×250 mm, cu rigle de sticlă integrate.**
- **Garantează un mod de vizualizare bun și măsurare ușoară a lungimilor, unghiurilor, curbelor, razelor și filetelor etc.**

Livrare:

Inclusiv obiectiv de 10x, stand comparator, iluminarea cu lumină episcopică și diasopică cu halogen, afișare digitală a unghiului, cablu de rețea.

Accesorii opționale:

Afișaj digital nr. 499356, curățător pentru muchii de tăiere/dispozitiv de frământare poziție nr. 354788.

Notă:

La solicitare sunt disponibile și alte accesorii speciale, precum: obiective, suport de centrare înclinabil, prismă orizontală, suport de prindere, plăci de măsurare standard adecvate, senzor de margine cu unitate de măsurare QM-Data 200, program software 2-D-Geopak, afișaj digital sau capac de acoperire.

Descriere tehnică

Ø ecranului	508 mm
Citire	0,001 mm
Domeniu de măsurare axa x	200 mm
Greutate	180 kg
Domeniu de măsurare axa y	100 mm
Lățime	1021 mm
Lungime	738 mm
Lungime masă de măsurat	380 mm
Lățime masă de măsurat	250 mm
Înălțime	1520 mm
Greutatea maximă a piesei	5 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Proiector de profile

Accesorii

Modul de afișare digital Număr de axe afișate 3	499356 3
Modul de afișare digital Număr de axe afișate 2	499356 2