

**HOLEX****Sondă de endoscop, flexibilă, Ø 5,5 mm, Lungime sondă: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492940 2000
GTIN	4045197565426
Clasa articolului	42L

**Descriere****Execuție:**

Cap de sondă robust, etanș la apă (IP67) din oțel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcție de vizualizare 0°.

Calitate foarte bună a imaginii cu 16,7 milioane de culori. **Mod iluminare:** Tastă de comandă pentru activarea și dezactivarea iluminării imaginii. Pentru utilizare în spațiile goale mari și/ sau spațiile foarte întunecate. **Mod cu LED-uri laterale:** La utilizarea oglinzii înșurubabile pentru sonde, nu se formează reflexii ale imaginilor datorită activării LED-urilor laterale. **Rotirea imaginii:** Rotire la 90° a imaginii în sensul acelor de ceasornic prin intermediul tastelor de comandă.

Unghiul câmpului vizual la 60,7°.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Ideale pentru inspectarea spațiilor greu accesibile, cum ar fi în **domeniul auto:** motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. **Transport aerian:** motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. **Construcții:** Evaluarea materialelor de construcție, daune produse de apă, invazii de dăunători. **Construcții de conducte:** cordoane de sudură, depistarea corpiilor străini, a scurgerilor. **Sisteme hidraulice:** cilindri, scurgeri. **Instalații**

**de încălzire / sanitare / climatizare:** sobe, coșuri de fum, boilere, instalații de aer condiționat, sisteme de canalizare. **Combaterea dăunătorilor:** stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. **Poliție, vamă:** controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.

**Adaptat pentru:**

Toate modelele de endoscop Cod 492923; 492924; 492925; 492928.

**Livrare:**

Oglindă pentru sonde, înșurubabilă la 110°.

**Accesorii opționale:**

Adaptor Cod 492896 pentru utilizarea sondelor cu endoscop foto / video Cod 492890 Ref. 2000.

**Notă:**

Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt Ø al capului de sondă și direcții de vizualizare la cerere.

**Sondă pentru inspecția conductelor:**

- Ø capului: 28 mm
- Lungimea sondei: 22 m
- Unghiul câmpului vizual: 150°
- 8 LED-uri cu intensitate luminoasă mare.

## Descriere tehnică

Lungime sondă	2000 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Rezoluția camerei	640×480 px
Ø sondei	5,5 mm
Caracteristici nume produs	Ø 5,5 mm
Tip produs	Sondă

## Accesorii

Oglindă de sondă pentru Ø 5,5 mm Unghi de vizualizare 90 grad	492950 90
Bilă de sondă pentru Ø 5,5 mm	492952
Oglindă de sondă pentru Ø 5,5 mm Unghi de vizualizare 110 grad	492950 110
Oglindă de sondă pentru Ø 5,5 mm Unghi de vizualizare 70 grad	492950 70