

HOLEX**Sondă de endoscop, înclinabilă, flexibilă, Ø 6 mm, Lungime sondă: 1000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	492942 1000
GTIN	4045197565433
Clasa articolului	42L

Descriere**Execuție:**

Cap de sondă robust, etanș la apă (IP67) din oțel special, cu LED-uri cu intensitate variabilă, albe. Direcție de vizualizare 0°.

Calitate foarte bună a imaginii cu 16,7 milioane de culori. **Mod iluminare:** Tastă de comandă pentru activarea și dezactivarea iluminării imaginii. Pentru utilizare în spațiile goale mari și/ sau spațiile foarte întunecate. **Mod cu LED-uri laterale:** La utilizarea oglinzii înșurubabile pentru sonde, nu se formează reflexii ale imaginilor datorită activării LED-urilor laterale. **Rotirea imaginii:** Rotire la 90° a imaginii în sensul acelor de ceasornic prin intermediul tastelor de comandă.

Cap de sondă rabatabil: Sondă cu mâner și levier de comandă pentru rabatarea capului camerei în două direcții (maxim 2×155°). În combinație cu oglinda de sondă inclusă în setul de livrare se pot inspecta spațiile goale chiar și din partea opusă direcției de introducere a sondei. O funcție de blocare pentru poziția de înclinare aleasă permite lucrul fără efort. Vârf pentru sondă cu tub de protecție cu inserție metalică. Unghiul câmpului vizual la 87,1°.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Ideale pentru inspectarea spațiilor greu accesibile, cum ar fi în **domeniul auto**: motorul, cutia de viteze, rezervorul, caroseria, tabloul de bord, pentru expertiza tehnică. **Transport aerian**: motoare de propulsie, turbine, sisteme de conducte. **Construcții**: Evaluarea materialelor de construcție, daune produse de apă, invazii de dăunători. **Construcții de conducte**: cordoane de sudură, depistarea corpilor străini, a scurgerilor. **Sisteme hidraulice**: cilindri, scurgeri. **Instalații de încălzire / sanitare / climatizare**: sobe, coșuri de fum, boilere, instalații de aer condiționat, sisteme de canalizare. **Combaterea dăunătorilor**: stupi de albine, cuiburi de viespi, cuiburi de păsări, roiuri de insecte. **Poliție, vamă**: controlul autovehiculelor, controlul mărfurilor.

Adaptat pentru:

Toate modelele de endoscop Cod 492923; 492924; 492925; 492928.

Livrare:

Oglindă pentru sonde, înșurubabilă la 70°.

Accesorii opționale:

Adaptor Cod 492896 pentru utilizarea sondelor cu endoscop foto / video Cod 492890 Ref. 2000.

Notă:

Alte tipuri de sonde (până la 30 m) cu alt Ø al capului de sondă și direcții de vizualizare la cerere.

Sondă pentru inspecția conductelor:

- Ø capului: 28 mm
- Lungimea sondei: 22 m
- Unghiul câmpului vizual: 150°
- 8 LED-uri cu intensitate luminoasă mare.

Descriere tehnică

Lungime sondă	1000 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Rezoluția camerei	640×480 px
Ø sondei	6 mm
Caracteristici nume produs	Ø 6 mm
Tip produs	Sondă