

**Pilă de precizie Habilis Lungime totală 215 mm, SH 00 / DH 1, Tip: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	527060 3
GTIN	613548056226
Clasa articolului	53B

**Descriere****Execuție:**

**Pile elvețiene de precizie** cu cea mai mare acuratețe a formei, a danturii; rata de îndepărtare bună și durabilitate mare. Forme asemănătoare pilei-ac, însă cu **coada de fixare** (pătrat sau hexagon) **forjată, rezistentă și secțiune transversală întărită.**

**Nu necesită mâner.**

**Aplicație:**

Recomandate în special pentru prelucrarea sculelor și a profilurilor, datorită formelor ascuțite.

**Pilele Habilis de mare precizie** permit o **presiune de lucru mai mare** decât pilele-ac.

**Descriere tehnică**

Descrierea formei	semi-rotundă
Suprafețe pilire	2
Secțiune	12,2x3,4 mm
Lungimea totală	215 mm
Dantură elvețiană	00
Corespunde danturii germane	1
Caracteristici nume produs	SH 00 / DH 1
Mâner pilă inclus	nu
Mânerul de pilă este necesar	nu
Tip produs	Pilă de precizie

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uni	indicat în anumite condiții		