

Set de știfturi de control în cutie de lemn Clasa de toleranță 1, Tip: 91



Date comandă

Numărul de comandă	483800 91
GTIN	2050001046710
Clasa articolului	48A

Descriere

Execuție:

Din oțel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ± 2 HRC) și revenit. Seturile de știfturi de control sunt așezate într-o cutie de lemn cu găuri inscripționate (de la $\varnothing 1,5$ mm știfturile de control sunt marcate suplimentar direct). Lungimea știftului de control este de 40 mm până la $\varnothing 0,99$ mm, peste acest diametru este de 70 mm.

Clasa de toleranță 1: \varnothing știftului $\pm 0,001$ mm.

Aplicație:

Pentru lucrări la mașina de găurit sau la construcția de unelte și dispozitive. De ex. pentru măsurarea toleranțelor la alezaje, pentru verificarea poziției găurilor, pentru controlul toleranțelor între două alezaje, măsurarea roților dințate sau a fileturilor, precum și pentru verificarea unghiurilor și profilelor etc.

Calibrarea: S18

Interval al dimensiunii nominale: 1 - 10 mm

Pasul filetului: 0,1 mm

Număr de știfturi de verificare: 91

Descriere tehnică

Pasul filetului	0,1 mm
Număr de știfturi de verificare	91

Interval al dimensiunii nominale	1 - 10 mm
Standard	DIN 2269
Clasa de toleranță	1
Duritate	60 ± 2 HRC
Material	Oțel pentru calibre
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S18
Tip produs	Știft de control

Servicii

Calibrare Set de știfturi de control Conținut set 91	018381 91
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkKS Set de știfturi de control Conținut set 91	019680 91
Calibrare DAkKS Set de știfturi de control Conținut set 91	020890 91
Calibrare Set de știfturi de control Conținut set 91	020880 91