

**Pilă de precizie Habilis Lungime totală 215 mm, SH 1 / DH 3, Tip: 4****Date comandă**

Numărul de comandă	527070 4
GTIN	613548056295
Clasa articolului	53B

Descriere**Execuție:**

Pile elvețiene de precizie cu cea mai mare acuratețe a formei, a danturii; rata de îndepărtare bună și durabilitate mare. Forme asemănătoare pilei-ac, însă cu **coada de fixare** (pătrat sau hexagon) **forjată, rezistentă și secțiune transversală întărită.**

Nu necesită mâner.

Aplicație:

Recomandate în special pentru prelucrarea sculelor și a profilurilor, datorită formelor ascuțite.

Pilele Habilis de mare precizie permit o **presiune de lucru mai mare** decât pilele-ac.

Descriere tehnică

Lungimea totală	215 mm
Descrierea formei	rotundă
Secțiune	6,5 mm
Dantură elvețiană	1
Corespunde danturii germane	3
Caracteristici nume produs	SH 1 / DH 3
Tip produs	Pilă de precizie

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		

Oțel < 900 N/mm ²	recomandat
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat
Oțel < 55 HRC	recomandat
Oțel < 60 HRC	recomandat
Oțel < 67 HRC	recomandat
INOX	recomandat
Ti	indicat în anumite condiții
GG(G)	recomandat
CuZn	recomandat
Plastic, GRP	recomandat
Lemn	recomandat
Uni	indicat în anumite condiții