

Mitutoyo
Durometru Rockwell, Tip: HR110

Date comandă

Numărul de comandă	495080 HR110
GTIN	4946368631554
Clasa articolului	44F

Descriere
Execuție:

Durometre Rockwell cu o structură robustă și precizie ridicată (conform DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18). Funcționează fără curent electric, ceasul comparator este reglat automat, nu este necesară reglarea manuală prealabilă.

Livrare:

Corp de penetrare cu diamant, corp de pătrundere cu bilă de oțel 1/16 inch, bile de schimb 1/16 inch, masă plată Ø 64 mm, nicovală în formă de V Ø 40 mm, husă de protecție împotriva prafului, plăci de comparare a durtății, nivelă cu bulă. 3 plăci de comparare a durtății.

Notă:

Mai multe accesorii la cerere.

Calibrarea: Preț la cerere

Citire: 0,5 HR

Afișaj: Ceas comparator

Procedeu de verificare: Rockwell

Scale Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V

Operare: Manual

Forță de încercare cu sarcină principală: 60; 100; 150 kg

Descriere tehnică

Scale Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Înălțime	780 mm
Citire	0,5 HR
Lungime	512 mm
Forță de încercare cu sarcină inițială	10 kg
Operare	Manual
Lățime	296 mm
Procedeu de verificare	Rockwell
Lățime maximă de probă	180 mm
Greutate	49 kg
Afișaj	Ceas comparator
Înălțime maximă de probă	180 mm
Forță de încercare cu sarcină principală	60; 100; 150 kg
Denumirea producătorului	HR-110MR
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Durometru Rockwell