

RENISHAW**Palpator cu bilă de rubin Lungime 40 mm, Ø bilei D: 4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	494224 4
GTIN	2050000973505
Clasa articolului	49F

Descriere**Execuție:**

Palpatoare cu bilă de rubin cu racord filetat M2

Notă:

La cerere, se pot livra alte palpatoare cu alte dimensiuni și alte modele de coadă.

Descriere tehnică

Material coadă	Carbură
Ø bilei D	4 mm
Greutate	2,04 g
Ø S al cozii	2 mm
lungime lucru efectivă	40 mm
Lungime L	40 mm
Racord filetat	M2
Material vârf	Rubin
Tip produs	Palpator

Accesorii

Extensie pentru palpator Lungime 20 mm	494214 20
--	-----------

Suport palpator cu 5 căi M2 Tip M2/5	494219 M2/5
Extensie pentru palpator Lungime 30 mm	494214 30
Extensie pentru palpator Lungime 40 mm	494214 40
Adaptor Tip M3/M2	494218 M3/M2
Extensie pentru palpator Lungime 10 mm	494214 10
Trusă de curățare taste	494240