

**Pile-ac de precizie Set 12 buc., Lungimea totală mm / dantură elvețiană: 180/0****Date comandă**

Numărul de comandă	527600 180/0
GTIN	613548050347
Clasa articolului	53B

**Descriere****Execuție:**

Pilele-ac de precizie elvețiene îndeplinesc cele mai înalte cerințe privind precizia formei, acuratețea danturii, rata de îndepărtare și durabilitatea. Lungimea danturii =  $\frac{1}{2}$  lungimea pilei. Fabricate din oțel special pentru pile de precizie cu durabilitate foarte mare (65-66 HRC). Forme exact definite, unghiuri speciale ale danturii și selecție largă de diferite danturi. Rată înaltă de îndepărtare.

**Pentru mânăre cu prindere rapidă consultați Cod 519700.**

**Standard:**

**SH = Schweizer Hieb; DH = Deutscher Hieb.**

**Conținut:**

Câte 1 buc.

Forma 1 – 12

**Livrare:**

În cutie din material plastic.

**Notă:**

Consultați și pilele de mare precizie Habilis Cod 527050 - 527070.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	180 mm
-----------------	--------

Dantură elvețiană	0
Tip produs	Pilă-ac de precizie

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	recomandat		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uni	indicat în anumite condiții		

### Accesorii

Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 3	519700 3
Mâner cu eliberare rapidă pentru pile ac Tip 2	519700 2