



## Piatră de ascuțit - corindon nobil, Pătrat, Lungime x lățime (mm) grad de finețe: 100X13M



### Date comandă

Numărul de comandă	558525 100X13M
GTIN	9003172581316
Clasa articolului	53Y

### Descriere

#### Aplicație:

Pentru **debavurarea, ascuțirea, rectificarea și teșirea** sculelor respectiv a tășurilor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și șlefuire-lustruire.

Pentru **oțel** (călit) și aliaje cu rezistență la rupere ridicată. Tenacitatea acestui material conferă **rezistență muchiilor și performanțe bune la așchiere.**

#### Notă:

**A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.**

### Descriere tehnică

Lățime	13 mm
Granulație	180
Lungime	100 mm
Grad de finețe	mediu
Culoarea	roz
Prescurtare pentru material abraziv	A
Forma	Pătrat
Tip produs	Piatră de honuit

### Date utilizator

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		