



Piatră de ascuțit - corindon nobil, Rotund, Lungime x lățime (mm) grad de finețe: 100X8M



Date comandă

Numărul de comandă	558535 100X8M
GTIN	9003172581361
Clasa articolului	53Y

Descriere

Aplicație:

Pentru **debavurarea, ascuțirea, rectificarea și teșirea** sculelor respectiv a tășurilor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și șlefuire-lustruire.

Pentru **oțel** (călit) și aliaje cu rezistență la rupere ridicată. Tenacitatea acestui material conferă **rezistență muchiilor și performanțe bune la așchiere.**

Notă:

A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.

Descriere tehnică

Granulație	180
Lungime	100 mm
Grad de finețe	mediu
Lățime	8 mm
Culoarea	roz
Prescurtare pentru material abraziv	A
Forma	Rotund
Tip produs	Piatră de honuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		