

Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde), Triunghiular, Lungime x lățime (mm) grad de finețe: 100X6M



Date comandă

Numărul de comandă	558615 100X6M
GTIN	4260496530641
Clasa articolului	56Z

Descriere

Aplicație:

Pentru **debavurarea, ascuțirea, rectificarea și teșirea** sculelor respectiv a cuțitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și șlefuire-lustruire.

Pentru **carbură, metale neferoase, sticlă, ceramică, porțelan**. Un material **foarte dur** și cu **proprietăți excepționale de autoascuțire**.

Notă:

A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.

Descriere tehnică

Lățime	6 mm
Granulație	180
Lungime	100 mm
Grad de finețe	mediu
Culoarea	verde
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Forma	Triunghiular
Tip produs	Piatră de honuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		