

**Piatră de ascuțit – Arkansas originală (albă), granulație 8000, Cuțit,
Lungime x lățime: 100X25mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 558760 100X25 |
| GTIN | 4037073002194 |
| Clasa articolului | 56Z |

Descriere**Execuție:**

Piatră naturală (Arkansas original) din cuarțit cu granulația cea mai fină, cu muchii foarte rezistente. Pentru suprafețe deosebit de fine și fără bavuri. Granulație 5000 (preșlefuire), granulație 8000 (polizare).

Aplicație:

Pentru **debavurarea, ascuțirea, extragerea și teșirea** sculelor respectiv a cuțitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pentru realizarea de profiluri. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și polizare. **A se utiliza de preferință cu ulei, petrol sau apă.**

Notă:

Adăugarea unei cantități reduse de ulei crește durabilitatea și performanța de ascuțire.

Descriere tehnică

| | |
|------------------|---------------------|
| Lungime | 100 mm |
| Grad de finețe | Lustruire |
| Granulație | 8000 |
| Lățime | 25 mm |
| Culoarea | alb |
| Material abraziv | Cuarțit de Arkansas |
| Forma | Cuțit |
| Tip produs | Piatră de honuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| Carbură (HM) | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | indicat în anumite condiții | | |
| Plastic, GRP | indicat în anumite condiții | | |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |