



Cheie tubulară cu mâner complet izolată, Deschiderea cheii: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	622500 10
GTIN	4010995008611
Clasa articolului	63K

Descriere

Execuție:

Model lung; cap adânc de șurubelniță pentru șuruburi hexagonale, pentru bolțuri proeminente.

Izolație din plastic rezistentă până la 1000 volți conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN 3125

Material:

Mâner ergonomic din mai multe componente cu protecție împotriva rulării, **tijă** din oțel crom-vanadiu, brunată, izolată complet.

Descriere tehnică

Lungimea totală	243 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Lungimea lamei	125 mm
Denumirea producătorului	SoftFinish® electric
Standard	DIN 3125
Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Tip produs	Cheie tubulară

