

**Cheie tubulară articulată, Deschiderea cheii: 24 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	622800 24
GTIN	8014230038674
Clasa articolului	63P

Descriere**Execuție:**

Mânerul tip T este executat asemenea unui mâner glisant cu opritor final contra alunecării. Cu cap articulată rabatabil (unghi de rotație de 50°, unghi de lucru de până la 90°). Poziția articulației este asigurată de arcul integrat.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Lungimea cheii: 500 mm

Lungimea mânerului glisant: 230 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	24 mm
Lungimea cheii	500 mm
Lungimea mânerului glisant	230 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Tip produs	Cheie tubulară

