

**Cheie tubulară articulată, Deschiderea cheii: 14 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	622800 14
GTIN	8014230038582
Clasa articolului	63P

**Descriere****Execuție:**

Mânerul tip T este executat asemenea unui mâner glisant cu opritor final contra alunecării. Cu cap articulată rabatabil (unghi de rotație de 50°, unghi de lucru de până la 90°). Poziția articulației este asigurată de arcul integrat.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Lungimea cheii: 432 mm

Lungimea mânerului glisant: 175 mm

**Descriere tehnică**

Lungimea cheii	432 mm
Lungimea mânerului glisant	175 mm
Deschiderea cheii	14 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Tip produs	Cheie tubulară

