

**Cheie tubulară articulată, Deschiderea cheii: 9 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	622800 9
GTIN	8014230038537
Clasa articolului	63P

Descriere**Execuție:**

Mânerul tip T este executat asemenea unui mâner glisant cu opritor final contra alunecării. Cu cap articulată rabatabil (unghi de rotație de 50°, unghi de lucru de până la 90°). Poziția articulației este asigurată de arcul integrat.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Lungimea cheii: 395 mm

Lungimea mânerului glisant: 165 mm

Descriere tehnică

Lungimea cheii	395 mm
Lungimea mânerului glisant	165 mm
Deschiderea cheii	9 mm
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromate
Tip produs	Cheie tubulară

