



Cheie fixă dublă, Deschideri: 34X36mm



Date comandă

Numărul de comandă	610100 34X36
GTIN	4018754018116
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 610600

Descriere tehnică

Lățime maximă cioc b1	75 mm
Deschiderea cheii 1	34 mm
Lățime maximă cioc b2	80 mm
Deschiderea cheii 2	36 mm
Înălțime maximă cioc h	10 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	325 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318

Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă