



## Cheie fixă dublă, inch, Tip: 16



### Date comandă

Numărul de comandă	610120 16
GTIN	4018754019823
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

#### Standard:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

### Descriere tehnică

Lățime maximă cioc b2	47 mm
Lățime maximă cioc b1	40 mm
Înălțime maximă cioc h	7,3 mm
Dimensiuni deschidere chei	inch
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	13/16 inch
Lungime cheie L	235 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	11/16 inch
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă