



Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E10



Date comandă

Numărul de comandă	631500 E10
GTIN	4018754000982
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Material:

Oțel ultraperformant HPQ®; non exfoliere, cromat cu nichel.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Dimensiune profil A: 9,4 mm

Ø pe partea de antrenare: 12,7 mm

Lungime: 23 mm

Descriere tehnică

Dimensiune profil A	9,4 mm
Profil Torx®	E10
Lungime	23 mm
Ø pe partea de antrenare	12,7 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară pentru șuruburi TORX®
Material	Oțel ultraperformant HPQ®, cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară

