



Cheie fixă dublă, Deschideri: 19X22mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 610100 19X22 |
| GTIN | 4018754017928 |
| Clasa articolului | 63A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 610600

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------|
| Înălțime maximă cioc h | 8 mm |
| Deschiderea cheii ₁ | 19 mm |
| Lățime maximă cioc b2 | 49 mm |
| Lățime maximă cioc b1 | 44 mm |
| Deschiderea cheii ₂ | 22 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Lungime cheie L | 235 mm |
| Standard | DIN 3110 |
| Standard | ISO 3318 |

| | |
|--|-----------------|
| Poziție cioc 1 | 15 grad |
| Poziție cioc 2 | 15 grad |
| Fără scântei | nu |
| Deschideri cheie egale pe ambele părți | nu |
| Tip produs | Cheie reglabilă |