

**Cheie fixă dublă, Deschideri: 6X7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610100 6X7
GTIN	4018754017713
Clasa articolului	63A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistență optimă la îndoire, transmisie optimă a forței.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

**Notă:**

**ATENȚIE!**

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 610600

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii <sub>2</sub>	7 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	6 mm
Lățime maximă cioc b <sub>2</sub>	18 mm
Înălțime maximă cioc h	4 mm
Lățime maximă cioc b <sub>1</sub>	16 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	120 mm
Standard	DIN 3110
Standard	ISO 3318

Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă