



## Bit șurubelniță 1/4 inch pentru Torx® scurt, Profil Torx®: TX10



### Date comandă

Numărul de comandă	631805 TX10
GTIN	4045197559852
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Locaș pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.  
 Pătrat de antrenare: 1/4 inch  
 Dimensiune profil A: 2,7 mm  
 Ø parte antrenantă: 11 mm  
 Lungime: 25 mm

### Descriere tehnică

Lungime	25 mm
Profil Torx®	TX10/152
Dimensiune profil A	2,7 mm
Ø parte antrenantă	11 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Tip produs	Bit de cheie tubulară

