

HOLEX®
Set de chei tubulare 1/4, pătrat 1/2 inch 43 buc.

Date comandă

Numărul de comandă	630100
GTIN	4045197161642
Clasa articolului	62A

Descriere
Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120.**

Aplicație:

Pentru șuruburi / piulițe profil gs adaptor hexagonal M2 – M20 și pentru șuruburi cu gaură interioară hexagonală profil gs hexagonal M4 – M18.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biți de chei tubulare, hexagonali 1/4 inch: 11 buc. Cod 631020 Ref. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Biți dodecagonali de chei tubulare 1/2 inch: 13 buc. Cod 642120 Ref. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Biți hexagonali de șurubelniță 1/4 inch: 3 buc. Cod 631720 Ref. 3; 4; 5

Biți hexagonali pentru șurubelniță 1/2 inch: 5 buc. Cod 643220 Ref. 6; 8; 10; 12; 14

Mâner tip T 1/4 inch: 1 buc. similar Cod 633029

Mâner tip T 1/2 inch: 1 buc. Cod 641320

Mâner tubular 1/4 inch: 1 buc. similar Cod 632829

Prelungitoare 1/4 inch: 2 buc. Cod 632420 Ref. 50; 150

Prelungitoare 1/2 inch: 2 buc. Cod 641020 Ref. 130; 255

Articulație cardanică 1/4 inch: 1 buc. Cod 633520

Articulație cardanică 1/2 inch: 1 buc. Cod 641620

Clichet 1/4 inch: 1 buc. Cod 632300

Clichet, 1/2 inch: 1 buc. Cod 640220

Păstrare în: Casetă din tablă de oțel

Lungime: 440 mm

Lățime: 266 mm

Înălțime: 50 mm

Pătrat de antrenare: 1/2 inch

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 4-13 mm

Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 13-32 mm

Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale: 3-14 mm

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/2 inch
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Bit bi-hexagonal
Profil de antrenare	hexagonal
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Număr de piese	43
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	4-13 mm
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale	13-32 mm
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-14 mm
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Lungime	440 mm
Lățime	266 mm
Înălțime	50 mm