

**Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 14X15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610950 14X15
GTIN	4045197159274
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Lățime maximă cioc b1	33 mm
Lățime maximă cioc b2	35 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	14 mm
Înălțime maximă cioc h	6 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	15 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	186 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	cromate
Caracteristici nume produs	cromat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă