



## Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 16X18mm



### Date comandă

Numărul de comandă	610900 16X18
GTIN	4045197384195
Clasa articolului	62A

### Descriere

#### Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.  
Cu coadă ovală.

#### Standard:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

### Descriere tehnică

Lățime maximă cioc b2	40 mm
Deschiderea cheii <sub>2</sub>	18 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	16 mm
Înălțime maximă cioc h	7 mm
Lățime maximă cioc b1	36 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	201 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă