



Cheie fixă dublă, Deschideri: 24X26 mm



Date comandă

Numărul de comandă	610700 24X26
GTIN	4045197159076
Clasa articolului	61A

Descriere

Execuție:

Forjată în matriță. Cu deschiderea cheii cu toleranță restrânsă.

Cu corp profilat aderent, ușor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare și capacitate de încărcare extremă.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață cu margini rotunjire.

Lungime cheie L: 270 mm

Lățime maximă cioc b1: 54 mm

Lățime maximă cioc b2: 58 mm

Înălțime maximă cioc h: 9 mm

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₁	24 mm
Lățime maximă cioc b1	54 mm
Înălțime maximă cioc h	9 mm
Deschiderea cheii ₂	26 mm
Lățime maximă cioc b2	58 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	270 mm
Standard	DIN 3110

Standard	ISO 3318
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu