



Mâner tip T cu clichet, 1/4 inch



Date comandă

Numărul de comandă	632382
GTIN	4000896063482
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Alegerea materialului și forjarea specială garantează funcționare optimă și durabilitate îndelungată.

Cu pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga.

Cu extractor.

Avantaj:

Lucru rapid, delicat și puternic.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Număr de dinți: 20

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
Lungimea totală	100 mm
Număr de dinți	20
Tip produs	Chei tubulară

Accesorii

863S/7

863P/6