

**Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 12X14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610900 12X14
GTIN	4045197384126
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.  
Cu coadă ovală.

**Standard:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii <sub>2</sub>	14 mm
Lățime maximă cioc b1	29 mm
Lățime maximă cioc b2	32 mm
Înălțime maximă cioc h	6 mm
Deschiderea cheii <sub>1</sub>	12 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	171 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă