

**Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 17X19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610950 17X19
GTIN	4045197159304
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii ₁	17 mm
Înălțime maximă cioc h	7 mm
Lățime maximă cioc b2	43 mm
Deschiderea cheii ₂	19 mm
Lățime maximă cioc b1	40 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	220 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	cromate
Caracteristici nume produs	cromat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă