



Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 19X22mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 610900 19X22 |
| GTIN | 4045197384225 |
| Clasa articolului | 62A |

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------|----------|
| Deschiderea cheii ₁ | 19 mm |
| Înălțime maximă cioc h | 8 mm |
| Lățime maximă cioc b2 | 49 mm |
| Lățime maximă cioc b1 | 44 mm |
| Deschiderea cheii ₂ | 22 mm |
| Dimensiuni deschidere chei | metric |
| Lungime cheie L | 235 mm |
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | DIN 3110 |
| Poziție cioc 1 | 15 grad |
| Poziție cioc 2 | 15 grad |

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Suprafață | fosfatată |
| Caracteristici nume produs | fosfatat |
| Fără scântei | nu |
| Deschideri cheie egale pe ambele părți | nu |
| Tip produs | Cheie reglabilă |