

**Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 6X7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610900 6X7
GTIN	4045197384065
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, fosfatat.

Descriere tehnică

Lățime maximă cioc b2	18 mm
Înălțime maximă cioc h	4 mm
Deschiderea cheii 1	6 mm
Deschiderea cheii 2	7 mm
Lățime maximă cioc b1	16 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	122 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	fosfatată
Caracteristici nume produs	fosfatat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă