



Lampă pentru spațiul de lucru Planonlight LED Black Series, Putere: 10W



Date comandă

Numărul de comandă	081353 10
GTIN	2050001919397
Clasa articolului	04E

Descriere

Execuție:

Planonlight LED **Black Series** este cea mai puternică, **cea mai densă** și **cea mai compactă** dintre toate lămpile pentru spațiul de lucru Planonlight. Varianta de montare cu posibilități de fixare flexibile pentru cele mai dificile domenii de aplicare industriale.

- **Luminozitate extrem de ridicată cu LED-uri de 157 lumeni/watt.**
- **Nu necesită mentenanță (cu o durabilitate de 50000 h).**
- **Optimă pentru reechipare prin formele extrem de compacte și pentru utilizarea la mașinile foarte complicate.**
- **Extrem de variat cu 8 modele diferite (versiune montată la cerere).**
- **Fixare flexibilă: Montare la nivel sau cu suport potrivit, reglabil 081381 pentru montaj pe tavan la 45°.**
- **Principiu de etanșare îmbunătățit și dovedit cu IP68 și IP69K (etanș împotriva emulsiilor).**

Notă:

Tensiune de lucru 24 V CC – conectarea direct la tensiunea de rețea (230 V/50 Hz) distruge lampa! Conectarea la tensiunea de rețea prin intermediul transformatorului Cod 081375.

Descriere tehnică

Greutate	500 g
----------	-------

Flux luminos	1300 lm
Putere absorbită	10 W
Unghi fix de distribuție a luminii	120 grad
Corpuri de iluminat	Modul cu LED
Interval de temperatură	-20 - 55 °C
Înălțimea totală	20 mm
Temperatură de culoare	6500 K
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățimea totală	65 mm
Lungimea totală	168,5 mm
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Denumirea producătorului	10487
Tip produs	Lampă de mașină

Accesorii

Transformator pentru PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Suport pentru Black Series 45°	081381