



Lampă pentru spațiul de lucru Planonlight LED Black Series, Putere: 15W



Date comandă

Numărul de comandă	081353 15
GTIN	2050001919403
Clasa articolului	04E

Descriere

Execuție:

Planonlight LED **Black Series** este cea mai puternică, **cea mai densă** și **cea mai compactă** dintre toate lămpile pentru spațiul de lucru Planonlight. Varianta de montare cu posibilități de fixare flexibile pentru cele mai dificile domenii de aplicare industriale.

- **Luminozitate extrem de ridicată cu LED-uri de 157 lumeni/watt.**
- **Nu necesită mentenanță (cu o durabilitate de 50000 h).**
- **Optimă pentru reechipare prin formele extrem de compacte și pentru utilizarea la mașinile foarte complicate.**
- **Extrem de variat cu 8 modele diferite (versiune montată la cerere).**
- **Fixare flexibilă: Montare la nivel sau cu suport potrivit, reglabil 081381 pentru montaj pe tavan la 45°.**
- **Principiu de etanșare îmbunătățit și dovedit cu IP68 și IP69K (etanș împotriva emulsiilor).**

Notă:

Tensiune de lucru 24 V CC – conectarea direct la tensiunea de rețea (230 V/50 Hz) distruge lampa! Conectarea la tensiunea de rețea prin intermediul transformatorului Cod 081375.

Descriere tehnică

Unghi fix de distribuție a luminii	120 grad
------------------------------------	----------

Greutate	600 g
Flux luminos	2000 lm
Putere absorbită	15 W
Corpuri de iluminat	Modul cu LED
Interval de temperatură	-20 - 55 °C
Înălțimea totală	20 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Temperatură de culoare	6500 K
Lățimea totală	65 mm
Lungimea totală	234 mm
Zonă ATEX	Nicio zonă ATEX
Denumirea producătorului	10488
Tip produs	Lampă de mașină

Accesorii

Transformator pentru PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Suport pentru Black Series 45°	081381