

**Cheie fixă dublă, cromat, Deschideri: 12X14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	610950 12X14
GTIN	4045197441454
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschideri cu toleranță restrânsă ale cheii.

Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lățime maximă cioc b2	32 mm
Deschiderea cheii ₁	12 mm
Înălțime maximă cioc h	6 mm
Lățime maximă cioc b1	29 mm
Deschiderea cheii ₂	14 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	171 mm
Standard	ISO 3318
Standard	DIN 3110
Poziție cioc 1	15 grad
Poziție cioc 2	15 grad

Suprafață	cromate
Caracteristici nume produs	cromat
Fără scântei	nu
Deschideri cheie egale pe ambele părți	nu
Tip produs	Cheie reglabilă