

**Rolă de vălțuit/galetat convexă, Ø rolei: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	291440 15
GTIN	4030741009327
Clasa articolului	29H

Descriere**Execuție:**

Strunjit și rectificat ($R_z = 4 \mu\text{m}$).

Role de laminat convexe HSS – Tip RRE.

Avantaj:

- **Calitate îmbunătățită a suprafețelor.**
- **Ecrusarea suprafețelor.**
- **Reducerea timpului de proces.**

Aplicație:

Pentru satinarea pieselor cilindrice.

Adaptat pentru:

Suport pentru randalinare: Cod 290000; 290001

Descriere tehnică

Ø găurii rolei	4 mm
Ø rolei	15 mm
Lățimea rolelor	4 mm

Materialul sculei	HSS
Rugozitate	4 μm
Forma	convex
Tip	RRE
Tip produs	Concasor neted cu valțuri