

**Rolă de vălțuit/galetat convexă, Ø rolei: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	291445 10
GTIN	4030741390135
Clasa articolului	29H

Descriere**Execuție:**

Șlefuit și rectificat ($R_z = 1 \mu\text{m}$).

Role de laminat convexe HSS – Tip RRE.

Avantaj:

- **Calitate îmbunătățită a suprafețelor.**
- **Ecrusarea suprafețelor.**
- **Reducerea timpului de proces.**

Aplicație:

Pentru satinarea pieselor cilindrice.

Adaptat pentru:

Suport pentru randalinare: Cod 290000; 290001

Descriere tehnică

Ø găurii rolei	4 mm
Ø rolei	10 mm
Lățimea rolelor	4 mm

Materialul sculei	HSS
Rugozitate	1 μm
Forma	convex
Tip	RRE
Tip produs	Concasor neted cu valțuri