

## Raft de bază pentru birou, Adâncime 300 mm, Înălțimea / lățimea raftului de depozitare: 2000/1000mm



### Date comandă

Numărul de comandă	990590 2000/1000
GTIN	4004514219879
Clasa articolului	96P

### Descriere

#### Execuție:

Façade cadru și rafturi de depozitare cu profil T, negăurite.

Rigiditate datorită barei transversale. Barele opritoare împiedică alunecarea dosarelor și a documentelor. Raftul de jos nu are bară opritoare.

#### Capacitatea portantă maximă: 85 kg pe raft de depozitare.

Adâncime raft 300 mm: cuprinde până la 96 de dosare pe panou la o înălțime de 2300 mm.

#### Descriere:

Dimensiuni de montare:

Raft de bază: lungime nominală + 60 mm

Raft anexat: lungime nominală +6 mm

Adâncime totală raft: adâncime nominală + 36 mm

Lungime nesprijinită: max. 600 mm

#### Notă:

- Rafturile cu un raport înălțime/adâncime mai mare de 5:1 trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.
- Sistemele de fixare în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.

### Descriere tehnică

Lățime	1000 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	1060 mm
Adâncime	300 mm
Înălțime	2000 mm
Număr de rafturi de depozitare	6
Grosimea raftului de depozitare	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 300 mm
Tip produs	Raft pentru dosare

## Accesorii

Picior de prindere	990852
--------------------	--------