

Raft anexat pentru birou, Adâncime 300 mm, Înălțimea / lățimea raftului de depozitare: 2300/1000mm



Date comandă

Numărul de comandă	990591 2300/1000
GTIN	4004514219961
Clasa articolului	96P

Descriere

Execuție:

Façade cadru și rafturi de depozitare cu profil T, negăurite.

Rigiditate datorită barei transversale. Barele opritoare împiedică alunecarea dosarelor și a documentelor. Raftul de jos nu are bară opritoare.

Capacitatea portantă maximă: 85 kg pe raft de depozitare.

Adâncime raft 300 mm: cuprinde până la 96 de dosare pe panou la o înălțime de 2300 mm.

Descriere:

Dimensiuni de montare:

Raft de bază: lungime nominală + 60 mm

Raft anexat: lungime nominală +6 mm

Adâncime totală raft: adâncime nominală + 36 mm

Lungime nesprijinită: max. 600 mm

Notă:

- Rafturile cu un raport înălțime/adâncime mai mare de 5:1 trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.
- Sistemele de fixare în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.

Descriere tehnică

Înălțime	2300 mm
Lățime	1000 mm
Dimensiuni de montare ale raftului anexat – lățime	1006 mm
Adâncime	300 mm
Număr de rafturi de depozitare	7
Grosimea raftului de depozitare	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 300 mm
Tip produs	Raft pentru dosare

Accesorii

Picior de prindere	990852
--------------------	--------