

Raft de bază pentru birou, Adâncime 600 mm, Înălțimea / lățimea raftului de depozitare: 2000/1000mm



Date comandă

Numărul de comandă	990595 2000/1000
GTIN	4004514220080
Clasa articolului	96P

Descriere

Execuție:

Fațade cadru și rafturi de depozitare cu profil T, negăurite.

Rigiditate datorită barei transversale. Barele opritoare împiedică alunecarea dosarelor și a documentelor. Raftul de jos nu are bară opritoare.

Capacitatea portantă maximă: 150 kg pe raft de depozitare.

Adâncime raft 600 mm: cuprinde până la 192 de dosare pe panou la o înălțime de 2300 mm.

Descriere:

Dimensiuni de montare:

Raft de bază: lungime nominală + 60 mm

Raft anexat: lungime nominală +6 mm

Adâncime totală raft: adâncime nominală + 36 mm

Lungime nesprijinită: max. 600 mm

Notă:

- **Rafturile cu un raport înălțime/adâncime mai mare de 5:1 trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.**
- **Sistemele de fixare în podea și în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.**

Descriere tehnică

Lățime	1000 mm
--------	---------

Număr de rafturi de depozitare	6
Înălțime	2000 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază – lățime	1060 mm
Adâncime	600 mm
Grosimea raftului de depozitare	25 mm
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Model pentru montaj	Raft modular
Material	galvanizat
Caracteristici nume produs	Adâncime 600 mm
Tip produs	Raft pentru dosare

Accesorii

Picior de prindere	990852
--------------------	--------